

スーパーピュアックス ピュアックス

アラムオリジナル
特殊フッ素樹脂を使用した複合チューブ

スーパーピュアックス

■特長

- ・内面に特殊フッ素樹脂、外面にシリコンゴム(白色・硬度Hs:70)を使用した2層の複合チューブです。
- ・フッ素樹脂チューブに比べ、柔軟性に優れ折れにくくなっています。
- ・酸、アルカリ、溶剤などの耐化学薬品性に適合しています。
- ・溶出物も極めて少なく、食品衛生法にも適合しています。

■規格

コード	内径 (mm)	外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	最小曲半径 (mm)	定尺 (M)	定価 (円/M)
1028-01	4	8.6	0.4	70	10	¥2,600
-02	6	11	0.4	90	10	¥2,980
-03	8	14	0.4	140	10	¥3,400

【参考】物性データ

項目	単位	測定値
硬さ	Hs	66
引張強さ	MPa	7.9
伸び	%	230
剥離強さ	KW/m	1.37~2.35

※試験方法はJISK6301およびJISK6330
※上記の値は代表値であり、保証値ではありません。



ピュアックス

■特長

- ・内面に特殊フッ素樹脂、外面に軟質樹脂を使用した2層の複合チューブです。
- ・フッ素樹脂チューブに比べ、柔軟性に優れ折れにくくなっています。
- ・酸、アルカリ、溶剤などの耐化学薬品性に適合しています。
- ・溶出物も極めて少なく、食品衛生法にも適合しています。
- ・中の流体を監視できます。

■規格

コード	内径 (mm)	外径 (mm)	使用圧力 (MPa)	最小曲半径 (mm)	定尺 (M)	定価 (円/M)
1030-01	4	8	0.4	48	10	¥ 800
-02	6	10	0.4	72	10	¥1,000
-03	8	13	0.4	96	10	¥1,220



- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

ARAM アラム株式会社

●記載内容は2012年5月現在のものです。

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL.06(6351)8860(代) FAX.06(6351)8856(代)
 工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL.06(6351)8872(代) FAX.06(6353)1250(代)
 東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL.03(3696)4500(代) FAX.03(3696)4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail:info@aram.co.jp

 ISO14001:2004
 CERTIFIED
 本社・工業用品部

2012.10.1500