

アラムのチェックバルブ

ラインに組み込むだけで簡単・確実に逆流をストップ!

■特長

- ・シリコンゴムの弁を使用しており、液体やガスの逆流を防ぎます。
- ・米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠しています。
- ・EOG(エチレンオキサイドガス)およびガンマ線滅菌が可能です。

■ABS製

主な仕様

- ・材質 … (本体)ABSナチュラル (弁)シリコンゴム
- ・流れ方向 … メスルアーからオスルアー
- ・クラック圧力 … 0.2~1.2kPa
- ・最大流量 … 34.6ml(グルコース40%、23℃)

規格

	コード	型番	接続	チューブ接続口径 (mmΦ)	最大径×L (mm)	定価 (円/個)
①	1910-01	PRC15	オスルアー・メスルアー	-	12×22.3	¥ 700

①PRC15



②PRC35



③PRC45



④PRC55



■アクリル製

主な仕様

- ・材質 … (本体)アクリル (弁)シリコンゴム
- ・流れ方向 … 透明部からブルー部
- ・クラック圧力 … 24kPa
- ・最大流量 … 203ml/min/34kPa

規格

	コード	型番	接続	チューブ接続口径 (mmΦ)	最大径×L (mm)	定価 (円/個)
②	1911-01	PRC35	チューブ・チューブ	3.4	12×21.8	¥ 620
③	1912-01	PRC45	オスルアー・メスルアー	-	12×25	¥ 620
④	1913-01	PRC55	オスルアー・チューブ	3.4	12×23.8	¥ 620

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

●記載内容は2012年5月現在のものです。

ARAM アラム株式会社

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL.06(6351)8860(代) FAX.06(6351)8856(代)
 工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL.06(6351)8872(代) FAX.06(6353)1250(代)
 東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL.03(3696)4500(代) FAX.03(3696)4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail:info@aram.co.jp