



## アラムネック<sup>®</sup> ARAMNECK<sup>®</sup>

### ● 配管システム ●

配管の変更にもフレキシブルに対応する、衛生的かつ経済的な配管システムです。

#### 主な特徴


- ホースとホースネックとの隙間をなくし、流体の隙間への侵入を最小限にしていますので、衛生的です。
- ホースとホースネックが一体型でないため、配管の変更の際にも必要な長さのホースにアラムネックを取り付けるだけで交換することができます。
- アセンブリーされたホースをあらかじめ何本も用意する必要がなく、長尺のホースを用意しておくだけで対応でき、経済的です。
- 従来のホースネックは、締付部でホース内面を傷つけて異物混入の一因となっていましたが、アラムネックは締付部がなめらかな凹凸状の傷がつきにくい形状のため、脱着が楽でホースの再利用も可能です。



## アラムネック<sup>®</sup> ARAMNECK<sup>®</sup> 配管システム

### 取付方法・注意事項

- スリーブ②をホース④に挿入します。この時、スリーブ②に刻印されている「ホース側」表示部のある方から入れるようにします。
- 2個のホースクリップ③③をスリーブ②に挿入します。
- アラムネック①をホース④に挿入します。この時、スリーブ②の「ツギテ側」表示部が、アラムネック①側になっていることを確認します。
- スリーブ②をアラムネック①の当たり面まで移動させます。
- ホースクリップ③をスリーブ②の「ホース側」表示部で装着します。
- 次のホースクリップ③をスリーブ②のリブのない位置で固定します（ホースクリップはアラムネック25、38タイプでは2カ所、50タイプは3カ所となります）。
- ホースクリップの締付けは「ホース側」から始め、均等に締まるようにします。
- ホースクリップを締め、アラムネックを装着後、熱湯で充分熱します。ホースの温度が下がらない間にホースクリップを「増し締め」します。
- 使用条件化でホースに使用圧力以上に加圧し、確実に装着されていることを確認します。
- 運転前や運転中も、アラムネックとホースの装着状態を確認し、適宜ホースクリップの「増し締め」をします。



#### アラムネックフェールタイプ

コード	2091-02	2091-03	2091-04
型式	ANFE-25	ANFE-38	ANFE-50
接続口径	1.0s	1.5s	2.0s
接続継手	ISO-フェール	ISO-フェール	ISO-フェール
ホース装着口径 (Φmm)	25.5	38.5	50.5
全長 (mmL)	60	60	75
材質	SUS316L	SUS316L	SUS316L
仕上	#320バフ研磨	#320バフ研磨	#320バフ研磨
製品重量 (g)	150	159	289



#### アラムネックメスカップリングタイプ (アラムネックフェールタイプとセットでご使用下さい)

コード	2092-01	2092-02
型式	ANCF-38	ANCF-50
接続口径	1.5s	2.0s
ホース装着口径 (Φmm)	38.5	50.5
材質	SUS316L	SUS316L
仕上	#320バフ研磨	#320バフ研磨

#### パッキン

コード	2096-02	2096-03	2096-04
型式	ANCM-25	ANCM-38	ANCM-50
接続口径	1.0s	1.5s	2.0s
ホース装着口径 (Φmm)	25.5	38.5	50.5
材質	シリコーンゴム	シリコーンゴム	シリコーンゴム

※パッキンには、金属検知機で検知できる素材「MPフーズシリコーンゴム」を採用しています。



#### スリーブ

コード	2093-02	2093-03	2093-04
型式	AHS-10	AHS-15	AHS-20
ホース外径 (Φmm)	33	48	62
全長 (mm)	60	60	75
材質	6N	6N	6N
製品重量 (g)	13.7	27.1	44.8
オプション(材質)	ETF	ETF	ETF

※スリーブの色はナチュラル(白色)と赤色、青色から選択が可能です。ご注文時に色をご指定下さい。

※金属検知機で検知できる素材「MPフーズスリーブ」(黒色)のご注文も承ります。当社までお問い合わせ下さい。

#### ステンレスホースクリップ

コード	2094-02	2094-03	2094-04
型式	AHB-10	AHB-15	AHB-20
最大径 (Φmm)	39	57	76
材質	SUS304	SUS304	SUS304

#### 使用塩ビホース(トヨフーズS) ※食品衛生法適合

コード	呼径	内径×外径 (mm)	常用圧力 (MPa)	最小曲半径 (mm)	最大長さ (m)
1402-01	25	25×33	50℃:0.4 70℃:0.3	100	50
1402-03	38	38×48	50℃:0.3 70℃:0.2	160	40
1402-04	50	50×62	50℃:0.3 70℃:0.2	200	40



【MPフーズスリーブ】

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。